


# Spojnica EAMD-42-40-14-16X25-U

Broj artikla: 3420022

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	14 mm
Prečnik 2 prihvata	16 mm
Veličina	42
Nazivna dužina	40 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	39 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	21 Nm
Težina proizvoda	196 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost