



ILI član OS-1/2

Broj artikla: 3427

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok	5.000 l/min
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nazivni prečnik	12 mm
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komformnost