


Pneumatski ventil VLX-2-3/8-MS

Broj dela: 34433

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Membranski ventil
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	G3/8
Nominalna širina	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Pritisak medija	1 bar...10 bar
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Medij	fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Normalni nominalni protok	3800 l/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal kućišta	Mesing
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vijka	1.4301
Težina proizvoda	470 g