

# Prirubnička montaža FNG-160

Broj dela: 34478

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	160
Odgovara standardu	ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	3550 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od grafita lakirano
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano