


Jedinica za vođenje FENG-40- -KF

Broj artikla: 34488

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Hod	10 ... 500 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.000 N
Max. force Fy static	1.260 N
Maks. sila Fz	1.000 N
Max. force Fz static	1.260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maks. moment Mx statički	55 Nm
Maks. moment My	52 Nm
Maks. moment My statički	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz statički	65 Nm
Sila premeštanja	15 N
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	32 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	2.370 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	32 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	57 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,7 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy