

Sklop vodice FENG-32-50-KF

Broj dela: 34493

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|------------------------------|--|
| Veličina konstrukcije | 32 |
| Hod | 50 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Vodenje | Kružna vodica kuglice |
| Dizajn | Vodenje |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Maks. sila Fy | 750 N |
| Maksimalna statična sila Fy | 1020 N |
| Maksimalna sila Fz | 750 N |
| Maksimalna statična sila Fz | 1020 N |
| Maks. momenat Mx | 28 Nm |
| Maks. momenat Mx, statički | 38 Nm |
| Maks. momenat My | 34 Nm |
| Maks. momenat My, statički | 46 Nm |
| Maks. momenat Mz | 34 Nm |
| Maks. momenat Mz statički | 46 Nm |
| Sila pomeranja | 15 N |
| Težina proizvoda | 1620 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Mehanizam vodećeg elementa | Oplemenjeni čelik |
| Materijal kućišta | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal kulisnog mehanizma | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |