


Jedinica za vođenje FENG-32-100-KF

Broj artikla: 34494

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Hod	100 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vođica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	750 N
Max. force Fy static	1.020 N
Maks. sila Fz	750 N
Max. force Fz static	1.020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx statički	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My statički	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment Mz statički	46 Nm
Sila premeštanja	15 N
Težina proizvoda	1.710 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy