


Sklop vodice FENG-32-320-KF

Broj dela: 34497

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Hod	320 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vodenje
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	750 N
Maksimalna statična sila Fy	1020 N
Maksimalna sila Fz	750 N
Maksimalna statična sila Fz	1020 N
Maks. momenat Mx	28 Nm
Maks. momenat Mx, statički	38 Nm
Maks. momenat My	34 Nm
Maks. momenat My, statički	46 Nm
Maks. momenat Mz	34 Nm
Maks. momenat Mz statički	46 Nm
Sila pomeranja	15 N
Težina proizvoda	2106 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana