

# Jedinica za vođenje FENG-50-250-KF

Broj artikla: 34510

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                    | Vrednost                         |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Veličina                    | 50                               |
| Hod                         | 250 mm                           |
| Položaj ugradnje            | proizvoljno                      |
| Vodica                      | Kuglično vođenje                 |
| Konstruktivna struktura     | Vodica                           |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura okoline         | -20 ... 80 °C                    |
| Maks. sila Fy               | 1.260 N                          |
| Max. force Fy static        | 1.600 N                          |
| Maks. sila Fz               | 1.260 N                          |
| Max. force Fz static        | 1.600 N                          |
| Maks. moment Mx             | 65 Nm                            |
| Maks. moment Mx statički    | 83 Nm                            |
| Maks. moment My             | 70 Nm                            |
| Maks. moment My statički    | 89 Nm                            |
| Maks. moment Mz             | 70 Nm                            |
| Maks. moment Mz statički    | 89 Nm                            |
| Sila premeštanja            | 15 N                             |
| Težina proizvoda            | 5.255 g                          |
| Vrsta pričvršćenja          | sa unutrašnjim navojem           |
| Materijal - napomena        | RoHS komfornost                  |
| Material of guide component | Čelik za poboljšanje             |
| Material housing            | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate         | Anodised wrought aluminium alloy |