


# Jedinica za vođenje FENG-63-320-KF

Broj artikla: 34518

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Hod	320 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.260 N
Max. force Fy static	1.600 N
Maks. sila Fz	1.260 N
Max. force Fz static	1.600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maks. moment Mx statički	95 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment My statički	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz statički	115 Nm
Sila premeštanja	15 N
Težina proizvoda	6.978 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy