



Piloted check valve HGL-3/8-NPT

Broj artikla: 34879

FESTO

sa zaptivnim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	kontrolisana nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok	0 ... 900 l/min
Operating pressure MPa	0,02 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,12 ... 1 MPa
Pritisak upravljanja	1,2 ... 10 bar
Pilot pressure	17,4 ... 145 psi
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost