


Jedinica za vođenje FEN-8/10- -KF

Broj artikla: 35197

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8/10
Hod	1 ... 100 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	450 N
Max. force Fy static	680 N
Maks. sila Fz	450 N
Max. force Fz static	680 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Maks. moment Mx statički	16 Nm
Maks. moment My	5 Nm
Maks. moment My statički	7 Nm
Maks. moment Mz	5 Nm
Maks. moment Mz statički	7 Nm
Sila premeštanja	15 N
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	8 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	300 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	8 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	30 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,9 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy