

Vakuum hvataljka komplet VASB-8-M5-NBR

Broj artikla: 35410

FESTO

sa zaptivnim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2 mm
Prečnik vakuum hvataljke	8 mm
Efektivni prečnik usisavanja	5,5 mm
Položaj priključka	gore
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila odvajanja kod 70% vakuuma	1,6 N
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	1,6 N
Navoj za pričvršćenje	M5
Pričvršćenje vakuum hvataljke	M5
Vakuumski priključak	M5
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	NBR