


Vakuum hvataljka komplet VASB-55-1/4-NBR

Broj artikla: 35414

FESTO

sa zaptivnim prstenom OL.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Nazivni prečnik | 4 mm |
| Prečnik vakuum hvataljke | 55 mm |
| Efektivni prečnik usisavanja | 44 mm |
| Položaj priključka | gore |
| Oblik vakuum hvataljke | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nazivni pogonski pritisak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medijum | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Sila odvajanja kod 70% vakuuma | 106 N |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku | 106 N |
| Navoj za pričvršćenje | G1/4 |
| Pričvršćenje vakuum hvataljke | G 1/4 |
| Vakuumski priključak | G1/4 |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Cink |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material suction cup | NBR |