

Vakuum hvataljka komplet VASB-100-1/4-NBR

Broj artikla: 35416

FESTO

sa zaptivnim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4 mm
Prečnik vakuum hvataljke	100 mm
Efektivni prečnik usisavanja	85 mm
Položaj priključka	gore
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila odvajanja kod 70% vakuuma	397 N
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	397 N
Navoj za pričvršćenje	G1/4
Pričvršćenje vakuum hvataljke	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Cink
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	NBR