


Vazdušni pištolj štedni LSP-1/4-D

Broj dela: 35528

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ispuštanja vazduha	Postupak izduvavanja sa mogućnošću doziranja
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Protok u odnosu na atmosferu	120 l/min
Normalni nominalni protok	120 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Nivo zvučnog pritiska	90 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	240 g
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada