

Vakuumska usisna mlaznica VAD-MYB-I-1/8

Broj artikla: 35530



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa integrisanim elektromagnetnim ventilom za uklj./isklj. vakuumu i impuls za odbacivanje

Preporučuje se nezaujeni kompresovani vazduh.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	0,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum
Integrisana funkcija	Ventil impulsa odbacivanja, električni On-off ventil električni
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski pritisak	1,5 ... 8 bar
Maks. vakuum	90 %
Trajanje uključenosti	100 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Vakuumski priključak	G1/8
Material housing	Aluminijum