

# Vakuumska usisna mlaznica VAD-ME-I-1/4

Broj artikla: 35532



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa integrisanim elektromagnetnim ventilom za uklj./isklj. vakuuma i impuls za odbacivanje

Preporučuje se nezaujeni kompresovani vazduh.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	1,4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum
Integrisana funkcija	Ventil impulsa odbacivanja, električni On-off ventil električni
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski pritisak	1,5 ... 8 bar
Maks. vakuum	90 %
Trajanje uključenosti	100 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/8
Vakuumski priključak	G1/4
Material housing	Aluminijum