

Kutija graničnih prekidača SRBG-C1-N-1-ZU-M12

Broj dela: 3568056

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	ugaono
Na osnovu standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Dozvola	CCC RCM oznaka c UL us (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Institucija koja izdaje sertifikat	2020960305001335
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Princip merenja	induktivno
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Uklopni izlaz	bez kontakta 2-žično
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Maks. uključna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja DC	100 mA
Pad napona	6 V
Minimalna struja opterećenja	4 mA
Preostala struja	0 mA...1 mA
Opseg radnog pritiska DC	6 V...60 V
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	4
Vrsta pričvršćenja	zavrtnuto
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	70 g
Materijal kućišta	PBT

Karakteristika	Vrednost
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Temperatura skladištenja	-25 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP67
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Stepen zaprljanja	3