


# L nasadni priključak LCNH-3/8-PK-6

Broj artikla: 35990

FESTO

Zakretljiv, sa produženim telom, za plastična creva PAN, PUN, PP, PU,  
PR, sa zaptivnim prstenom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,9 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijum Cink