


# Aksijalni komplet EAMM-A-S38-55A-G2

Broj artikla: 3637967

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	340 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	55A
Materijal - napomena	RoHS komformnost