

Cilindar sa mehom EB-165-65

Broj artikla: 36487

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	165
Potrebni prečnik ugradnje	180 mm
Hod	65 mm
Maks. visina, izvučeno	115 mm
Maks. prekretni ugao	20 deg
Maks. devijacija	10 mm
Min. visina ugradnje	51 mm
Način funkcionisanja	jednosmerni
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh do ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila reseta	200 N
Težina proizvoda	1.200 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bellows	NR/BR
Material housing	Čelik pocinkovano