

Cilindar sa mehom EB-250-185

Broj artikla: 36493

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | 250 |
| Potrebni prečnik ugradnje | 265 mm |
| Hod | 185 mm |
| Maks. visina, izvučeno | 275 mm |
| Maks. prekretni ugao | 25 deg |
| Maks. devijacija | 20 mm |
| Min. visina ugradnje | 75 mm |
| Način funkcionisanja | jednosmerni |
| Pogonski pritisak | 0 ... 8 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh do ISO 8573-1:2010 [:-:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -40 ... 70 °C |
| Sila reseta | 200 N |
| Težina proizvoda | 3.000 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G3/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material bellows | NR/BR |
| Material housing | Čelik pocinkovano |