

Spojnica EAMD-25-22-9-10X12

Broj artikla: 3717923

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	9 mm
Prečnik 2 prihvata	10 mm
Veličina	25
Nazivna dužina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	3,2 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	9 Nm
Težina proizvoda	43,2 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost