

# Pločasti portal EXCM-40-

Broj artikla: 3741955

FESTO

With recirculating ball bearing guide



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Hod u X-smeru	200 ... 2.000 mm
Hod u Y-smeru	200 ... 1.000 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Pločasti portal
Vrsta motora	Koračni motor
Pogonski pritisak	$\leq 8$ bar
Max. permissible acceleration, mechanical system only	20 m/s <sup>2</sup>
Max. horizontal acceleration	5 m/s <sup>2</sup>
Maximum permitted speed, mechanical system only	2 m/s
Max. horizontal speed	1 m/s
Tačnost ponavljanja	$\pm 0,1$ mm
Trajanje uključenosti	100 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-mašine-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % ne kondenzira se
Nivo zvučnog pritiska	65 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Rated load with maximum dynamic response	4 kg
Vrsta pričvršćenja	With mounting kit With adjusting kit sa užlebljenim klizačima
Materijal - napomena	RoHS komfornost