


Kućište spojnice EAMK-A-E17-30

Broj artikla: 3780304

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	62 mm
Prečnik 2 prihvata	62 mm
Nazivna dužina	49,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Težina proizvoda	1.010 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost