

# Indikator položaja SASF-S2-B-F-A34

Broj dela: 4046082

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...90 deg
Dimenzija Š x D x V	Ø 65 x 40
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	55 g
Vrsta pričvršćenja	prema VDI/VDE 3845
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal distantnog elementa	PA
Materijal kućišta	PA PP visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući