


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-T46-87A

Broj dela: 4048771

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	44 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	5.77 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	10 Nm
Težina proizvoda	630 g
Kod interfejsa aktuatora	T46
Kod interfejsa motora ln	87A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen