


# Brzi navojni spoj ACK-1/2-PK-13

Broj artikla: 4099

FESTO

Unutrašnji navoj sa zaptivnim prstenom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	12 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon Water: G thread only possible with OL sealing ring
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	14 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 13 mm sa maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material sealing ring	PA ojačan TPE-U(PU)