



Pneumatski ventil VL/O-3-PK-3

Broj artikla: 4233

FESTO

U zavisnosti od izbora priključaka, normalno otvoren ili normalno zatvoren



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	100 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Nazivni prečnik	2,5 mm
Vreme isključenja	50 ms
Vreme uključanja	12 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	110 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Material of connecting plate	Mesing PPS ojačano
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Cink