

# Kuglasta slavina VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3

Broj artikla: 4405684

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1/4", PN50, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1/4
Indikacija sklopnog položaja	Smer preseza = smer protoka
Unutrašnji prečnik	10 mm
Nazivni prečnik DN	8
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	50
Actuation moment at differential pressure, process valve nominal pressure	7,5 Nm
Zasnovano na normi	EN 10226-1
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni gasovi Voda - nema vodene pare neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-15 ... 120 °C
Protok Kv	6 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mesing Niklovano
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	Mesing hromirano
Broj materijala kugle	CW617N
Material shaft	Mesing
Broj materijala vratila	CW617N
Težina proizvoda	130 g
Dozvola	DVGW gas DVGW water
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress