

Pneumatski ventil

A-5-1/4



Broj artikla: 4436

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Sa mehaničkim aktiviranjem i ručnim aktiviranjem koje se može dodatno prigraditi

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok	700 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Nazivni prečnik	7 mm
Pritisak upravljanja	2 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Potreban nauljeni pogon
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	770 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Material housing	Aluminijum