



Ventil sa tasterom F-3-M5

Broj artikla: 4452

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 8 bar
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	235 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5