

L brzi navojni spoj LCK-1/4-PK-6

Broj artikla: 4472

FESTO

Zakretno sa dva zaptivna prstena.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Nazivni prečnik | 4,9 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | L-shape |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 11 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 10 % |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material sealing ring | PA ojačan TPE-U(PU) |
| Material hollow bolt | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting | Cink |