



Pneumatski ventil VL-5-PK-3

Broj artikla: 4504

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Normalni nazivni protok | 105 l/min |
| Pogonski pritisak | 1,5 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | Tanjir - sedište |
| Nazivni prečnik | 2,5 mm |
| Vreme isključenja | 22 ms |
| Vreme uključanja | 15 ms |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 130 g |
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj ploči na montažnom okviru sa prolaznim otvorom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 2 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 3 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 4 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 5 | PK-3 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material of connecting plate | Mesing PPS ojačano |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Plastika Cink |