



Ventil

VOFC-L-B52-FG14-F19

Broj artikla: 4514929

FESTO

bistable, F19A armature system, NAMUR.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	40 mm
Normalni nazivni protok	989 l/min
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni prečnik	6 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Proizvod se može primeniti u SRP/CS do SIL 2 niska potreba
Protok Kv ventilacija	1,08 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	1,08 m ³ /h
Normalni nazivni protok 2-3	978 l/min
Vreme isključenja	22 ms
Vreme uključanja	26 ms
Pogonski medijum	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	680 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	Flange 1/4 NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)