


Prigušno-nepovratni ventil GRF-PK-3

Broj artikla: 4565

FESTO

Sa priključnom pločom 2n i nasadnim priključkom za crevo NW 3.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	45 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	45 l/min
Pogonski pritisak	0,5 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	95 g
Material adjusting screw	Mesing