


Aksijalni komplet EAMM-A-T46-100A

Broj artikla: 4624227

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivna dužina	68,1 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	5,77 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	10 Nm
Težina proizvoda	1.080 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	100A
Materijal - napomena	RoHS komformnost