


Senzor SKDA-17-AB

Broj artikla: 4624767

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Force measuring range	0 ... 17 kN
Calibration range	-1 ... 18 kN
Limit load	37,5 kN
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Tačnost, analogni izlaz FS	0,2 %FS
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje visokolegirani čelik, nerdajući
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Težina proizvoda	0,7 kg
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Mehanička zaštita	IP67
Električni priključak	Utičnica M12x1 4-polno A-kodirano
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV