


Prigušnik buke U-PK-3

Broj dela: 4646

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protok u odnosu na atmosferu	310 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	70 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	4.5 g
Pneumatski priključak	PK-3
Materijal umetka amortizera	Bronza
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen