


Paralelni komplet EAMM-U-45-V32-40P-63

Broj artikla: 4718297

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	45
Centre-to-centre distance	63 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	4,35 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi obrtni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	248 g
Interface code, actuator	V32
Interface code, motor in	40P
Materijal - napomena	RoHS komformnost