


Priključna ploča VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Broj artikla: 4727328

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Protok Kv ventilacija	2,2 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	8,6 m ³ /h
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	250 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR