

Kuglasta slavina

VZBE-1/4-T-63-D-2-M-V15V15

Broj artikla: 4745214

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 1/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2-way ball valve with hand lever
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	1/4 NPT
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Unutrašnji prečnik	11,6 mm
Nazivni prečnik DN	8
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	63
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	3,5 Nm
Zasnovano na normi	ASME B1.20.1
Medijum	Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 200 °C
Protok Kv	19 m3/h
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	200 g
Dozvola	CRN
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress