

Kuglasta slavina

VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14

Broj artikla: 4802245

FESTO

Stainless steel for use in cosmetics and the pharmaceuticals industry, 2/2-way, nominal width 3/4", top flange F0304, PN16, clamping fitting to DIN 32676-B, electropolished.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Clamp to DIN 32676 series B
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F0304
Unutrašnji prečnik	23,7 mm
Nazivni prečnik DN	20
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	16
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	9 Nm
Zasnovano na normi	DIN 32676 ISO 5211
Medijum	Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 200 °C
Protok Kv	82 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kugle	1.4409
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	1.130 g
Dozvola	3-A Sanitary CRN
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress