

Kuglasta slavina

VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16

Broj artikla: 4809124

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 3", top flange F0710, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	3 NPT
Indikacija sklopnog položaja	Smer preseza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F0710
Unutrašnji prečnik	76 mm
Nazivni prečnik DN	80
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	63
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	103 Nm
Zasnovano na normi	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medijum	Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 200 °C
Protok Kv	995 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerdajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	FPM PTFE
Material ball	visokolegirani čelik, nerdajući
Broj materijala kugle	1.4401
Material shaft	visokolegirani čelik, nerdajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	7.750 g
Dozvola	CRN
CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress