

Spojnica EAMD-21-15-12-8X10

Broj dela: 4820335

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	12 mm
Prihvatni prečnik 2	8 mm
Veličina konstrukcije	21
Nominalna dužina	15 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.45 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	2 Nm
Težina proizvoda	13.5 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen