

Prirubno pričvršćenje DAMF-Q12-25

Broj artikla: 4965020

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	4 Nm
Težina proizvoda	147 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Čelik, pocinkovan
Material screws	Galvanised steel