

# Spojnica EAMD-30-22-16-10X12

Broj artikla: 5030235

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	16 mm
Prečnik 2 prihvata	10 mm
Veličina	30
Nazivna dužina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	4 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	9 Nm
Težina proizvoda	44,8 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost