


# Prirubnička montaža FBN-20/25

Broj dela: 5131

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina konstrukcije                             | 20/25  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 1 - mala izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju.<br>Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C  |
| Težina proizvoda                                  | 52 g   |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen   |
| Materijal pričvršćenja                            | Čelik<br>pocinkovano   |