

Nosač ležaja LN-40

Broj artikla: 5148

FESTO

Za zakretljivo pričvršćenje cilindara DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takođe VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	192 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Čelik za poboljšanje